

Lassen Sie sich  
durch Schmerz  
nicht von den  
wirklich wichtigen  
Dingen abhalten.



**BEKÄMPFEN SIE  
IHRE SCHMERZEN**

**WIRKUNGSVOLL**

## HeatTens

Das Schmerztherapiegerät, das dort wirkt, wo der Schmerz ist. Es vereint beruhigende Wärme und TENS-Technologie zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen.

GOING FOR **ZERO**

# Schmerzen wirkungsvoll bekämpfen

Das OMRON HeatTens ist ein Schmerztherapiegerät, das zur Reduzierung und Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, Steif- und Taubheit im Rücken, in den Armen, Beinen, Schultern und Füßen durch elektrische Nervenstimulation an der Hautoberfläche in der Nähe der Schmerzquelle verwendet wird. Das HeatTens bietet Schmerzlinderung durch Wärme und durch die TENS-Technologie.

## Eigenschaften

- Duale Therapie: HEAT+TENS
- Zwei Wärmestufen (optional) und neun voreingestellte TENS-Modi (für Arme, Rücken, Beine, Füße, Gelenke, Schultern) und drei allgemeine Massagemodi
- Dreifach wirksame TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation)-Technologie, die dabei hilft, die Weiterleitung von Schmerzsignalen zu blockieren, die Freisetzung von Endorphinen zu stimulieren und die Durchblutung zu verbessern
- Schmerztherapie ohne Medikamente für den Hausgebrauch
- Mit aufladbarem Akku

## Inhalt der Verpackung

- Schmerztherapiegerät
- Kabel mit Pads
- Padhalter
- Gel-Pads (2 Paar)
- Gebrauchsanweisung
- Netzteil (HHP-CM11)

## Zubehör/Ersatzteile

- HeatTens Gel Pads, 4 Paar zum Austausch für je ca. 30 Anwendungen  
Art.-Nr. HV-PAD-3E  
EAN Code 4015672111288  
PZN 13572407

## Technische Daten

### Frequenz

ca. 0.7 bis 108 Hz

### PULSE Dauer

100 µsec

### Leistungssteuerung

20 Intensitätslevel

### Max. Ausgangsspannung

70 V (während 500 Ω Ladung)

### Energiequelle

- Netzteil: 100V-240V 50Hz-60Hz,10 15VA)
- Lithium Ionen Batterie enthalten (3.7 V; ca. 1510 mAh)
- Batterie-Lebensdauer: Hält für ca. 500 Anwendungen bei voller Ladung und normaler Zimmertemperatur von 23 ° C

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: + 10 ° C bis + 40 ° C  
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit  
Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

## Lagerbedingungen

Betriebstemperatur: 0 ° C bis + 40 ° C  
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit  
Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

## Transportbedingungen

Betriebstemperatur: - 20 ° C bis + 60 ° C  
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit  
Luftdruck: 700 bis 1060 hPa

## Ladebedingungen

Temperatur: + 5 ° C bis + 35 ° C

## Logistische Informationen

Produkt-Spezifikationen		Abmessungen (B x H x T) / Gewicht		
Art.-Nr.	HV-F311-E	Produkt (ohne Batterien, ohne Verpackung)	Verpackungseinheit	
EAN Code	4015672110885		Verkaufskartonage	Karton (10Stk.)
PZN	13351468	71 x 165 x 30,5 mm 220 g	166 x 210 x 80 mm 670 g	428 x 252 x 356 mm 7,7 kg